






2012-05-04

HMS:	Best. nr:	Dato:
Bruker:	Tlf:	E-post:
Leveringsadr:		
Formidler:	Tlf:	E-post:
◆ = standard konfigurasjon Grå = inngår i prisen på art 350 SB 11		Vår ref:
		Serie nr:


Ramme Setebredde 	<input type="checkbox"/> Panthera X 33 350 33 11	<input type="checkbox"/> Panthera X 36 350 36 11	<input type="checkbox"/> Panthera X 39 350 39 11	<input type="checkbox"/> Panthera X 42 350 42 11	<input type="checkbox"/> Panthera X 45 350 45 11
	Bredde 33 - 45 cm maks. brukervekt 100 kg				







Rygginnfesting/ Tippepunkt  Fig.1  Fig.2	<input type="checkbox"/> Pos. 1 (+0 mm)	<input type="checkbox"/> Pos. 2 (+10 mm)	<input type="checkbox"/> Pos. 3 (+20 mm)	<input type="checkbox"/> Pos. 4 (+30 mm)																					
	Panthera X har en fast bakaksel av karbon som ikke kan flyttes. For å finne riktig tippepunkt, er det 4 horisontale hull for rygginnfestingen med 10 mm mellomrom. Pos.1 gjør at stolen lettere tipper bakover. Mål avstanden A på din rullestol (fig.1), se deretter i tabellen nedenfor for å finne rygginnfestingen (fig.2) som tilsvarer ditt tippepunkt.																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tippepunkt (A) "vanlig" U2</th> <th>Panthera X</th> <th>Rygginnfesting</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>35 mm</td> <td>X</td> <td>Pos. 4</td> </tr> <tr> <td>45 mm</td> <td>X</td> <td>Pos. 4</td> </tr> <tr> <td>55 mm</td> <td>X</td> <td>Pos. 3</td> </tr> <tr> <td>60 mm</td> <td>X</td> <td>Pos. 3</td> </tr> <tr> <td>70 mm</td> <td>X</td> <td>Pos. 2</td> </tr> <tr> <td>80 mm</td> <td>X</td> <td>Pos. 1</td> </tr> </tbody> </table>					Tippepunkt (A) "vanlig" U2	Panthera X	Rygginnfesting	35 mm	X	Pos. 4	45 mm	X	Pos. 4	55 mm	X	Pos. 3	60 mm	X	Pos. 3	70 mm	X	Pos. 2	80 mm	X	Pos. 1
Tippepunkt (A) "vanlig" U2	Panthera X	Rygginnfesting																							
35 mm	X	Pos. 4																							
45 mm	X	Pos. 4																							
55 mm	X	Pos. 3																							
60 mm	X	Pos. 3																							
70 mm	X	Pos. 2																							
80 mm	X	Pos. 1																							

Svinghjul 	<input checked="" type="checkbox"/> 3" X svinghjul for 24" drivhjul ◆ 2305130	<input type="checkbox"/> 3" X svinghjul for 25" drivhjul 2305131	<input type="checkbox"/> 3" X svinghjul for 26" drivhjul 2305132
	<input type="checkbox"/> 3"std svinghjul for 24" drivhjul 2305134	<input type="checkbox"/> 3"std svinghjul for 25" drivhjul 2305135	<input type="checkbox"/> 3"std svinghjul for 26" drivhjul 2305136
OBS! Det behøves to svinghjul til en stol. Art.nr. er for ett svinghjul monterert i én forhjulsgaffel komplett. Std setehøyde foran: 47cm. For andre høyder, se tabell: www.pantheranorge.no/info			


Rygg høyde 	<input type="checkbox"/> 22 cm 342 SB* 22	<input type="checkbox"/> 23 cm 342 SB* 23	<input type="checkbox"/> 24 cm 342 SB* 24	<input type="checkbox"/> 25 cm 342 SB* 25	<input type="checkbox"/> 26 cm 342 SB* 26	<input type="checkbox"/> 27 cm 342 SB* 27	<input type="checkbox"/> 28 cm 342 SB* 28
	<input type="checkbox"/> 29 cm 342 SB* 29	<input type="checkbox"/> 30 cm ◆ 342 SB* 30	<input type="checkbox"/> 31 cm 342 SB* 31	<input type="checkbox"/> 32 cm 342 SB* 32	<input type="checkbox"/> 33 cm 342 SB* 33	<input type="checkbox"/> 34 cm 342 SB* 34	<input type="checkbox"/> 35 cm 342 SB* 35
Notér komplett art.nr. _____		*SB erstattes med setebredde. se "Ramme" over!					

Fotbrett 	<input checked="" type="checkbox"/> Fotbøyle aluminium ◆ 360 04 *SB SB= 33 - 45	<input type="checkbox"/> Plate til fotbøyle , plast SB= 33 - 45 360 10 SB
	<input type="checkbox"/> Fotbøyle titan forsterket / forlenget 360 06 *SB	Notér komplett art.nr. _____
*SB erstattes med setebredde. se "Ramme" over!		

Drivhjul 	<input checked="" type="checkbox"/> 24" Spox X , aluminium drivring ◆ 1100140 sorte eiker	<input type="checkbox"/> 25" Spox std , titandrivring 1100131 sorte eiker
	<input type="checkbox"/> 24" Spox lettvekt , titandrivring 1100120 sorte eiker	<input type="checkbox"/> 25" Spox std , PRC drivring 1100133 sorte eiker
<input type="checkbox"/> 24" , Spox std, titandrivring, 110 00 80 sorte eiker	<input type="checkbox"/> 25" Spox std , geleplast drivring 1100132 sorte eiker	
<input type="checkbox"/> 24" Spox std , PRC drivring 1100085 sorte eiker	<input type="checkbox"/> 26" Spox std , titandrivring 1100101 sorte eiker	
<input type="checkbox"/> 24" Spox std , geleplastdrivring 1100086 sorte eiker	<input type="checkbox"/> 26" Spox std , PRC drivring 1100104 sorte eiker	
	<input type="checkbox"/> 26" Spox std , geleplast drivring 1100105 sorte eiker	
<input type="checkbox"/> Andre drivhjul Se tilbehørsliste: _____		

<p>Brems:</p> <p>OBS! Velg høyre eller venstre side for plassering av bremsehåndtaket.</p>	<input type="checkbox"/> Enhåndsbrems X 33 venstre 4623301 <input type="checkbox"/> Enhåndsbrems X 36 venstre 4623601 <input type="checkbox"/> Enhåndsbrems X 39 venstre 4623901 <input type="checkbox"/> Enhåndsbrems X 42 venstre 4624201 <input type="checkbox"/> Enhåndsbrems X 45 venstre 4624501	<input type="checkbox"/> Enhåndsbrems X 33 høyre ◆ 4623302 <input type="checkbox"/> Enhåndsbrems X 36 høyre ◆ 4623602 <input type="checkbox"/> Enhåndsbrems X 39 høyre ◆ 4623902 <input type="checkbox"/> Enhåndsbrems X 42 høyre ◆ 4624202 <input type="checkbox"/> Enhåndsbrems X 45 høyre ◆ 4624502	
<p>Klesbeskyttere</p> 	<input type="checkbox"/> 24" Karbon/U2Light uten skjerm 4420515 (par) <input type="checkbox"/> 25-26" Karbon/U2Light u skjerm 4420535 (par)	<input type="checkbox"/> 24" Karbon liten skjerm 4420740 (par) <input type="checkbox"/> 25-26" Karbon liten skjerm 4420743 (par)	<input type="checkbox"/> 24" Karbon stor skjerm 4420640 (par) <input type="checkbox"/> 25-26" Karbon stor skjerm 4420643 (par)
<p>Pute</p>  <p>A = Putedybde B = Setedybde A - B = 6cm</p>	<input type="checkbox"/> Pute X 5 cm putedybde 46 cm * 47501 SB <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;">*SB erstattes med setebredde. se "Ramme" over!</div>	<input type="checkbox"/> Pute standard 5 cm putedybde 46 cm 47500 SB <input type="checkbox"/> Kort pute standard 5 cm putedybde 41 cm 47535 SB <input type="checkbox"/> Kort pute standard 2,5 cm putedybde 41 cm 47200 SB	
<p>Tilbehør</p> 	<input type="checkbox"/> Rørbeskytter* elastisk beskyttelse for rør og lakk 9900252 _____ st *3 stk for å beskytte frontrammen og ryggbøylen	<input type="checkbox"/> Armkrok 4200011 x 2 	
<p>Innstilling</p> <p>Fotbrettinnstilling</p> <p>Ryggvinkel</p>	<p>Fotbrettinnstilling</p>  <p>Oppgi avstand A i mm for høyde på fotbøylen: A= _____ mm</p>	<p>Ryggvinkel</p>  <p>Oppgi avstand A i mm for å bestemme ryggvinkel: A= _____ mm</p>	
<p>Annet</p>	_____ _____ _____ _____		

Diverse Tilbehør

<p>Diverse</p> 	<input type="checkbox"/> FreeWheel 260 01 02 (NB! Husk å krysse av for forsterket fotbøyle) <input type="checkbox"/> Airtech Kompressorpumpe, 300PSI 100 331 oppladb. inkl AC & DC lader <input type="checkbox"/> Fotplate 5mm Mål: B __ x D __ cm 100 220 Lexan <input type="checkbox"/> Polstring til klesbeskyttere 1cm 100 131 par <input type="checkbox"/> Polstring til klesbeskyttere 2cm	<input type="checkbox"/> Veske rygg M 14 13 03 <input type="checkbox"/> Veske rygg L 14 13 02 <input type="checkbox"/> Forflytningsbeskytter hjulbue hø/ve 100 201 <input type="checkbox"/> Innleggsplate til pute Mål: __ x __ cm 100 221 Lexan <input type="checkbox"/> Kilepute til sete hø 5cm 10 06 SB
<p>Varilite pute</p>	<input type="checkbox"/> Varilite pute Modell: _____ Mål: B x D cm Art nr: _____ Antall: _____ stk	
<p>Annet</p>	_____ _____ _____ _____	